



WNA402

W.1 Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
Liczba modułów	2

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	154 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	38 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażu/połączenia	Poziomy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym Z adapterem montażowym i uszczelką Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu pionowego
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak