



WNA402

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων | 2 |

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα | Γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|--------|
| Ύψος | 154 mm |
| Πλάτος | 83 mm |
| Βάθος | 38 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP | IP55 με κλειστό κάλυμμα |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

Κείμενο

| | |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης Με προσαρμογέα τοποθέτησης και στεγανοποίηση Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα Για κάθετη τοποθέτηση |
|---------------------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |