



EER501

Características técnicas

Detección	
Diseño del sensor	Detector de presencia
Ángulo de detección	360 - 360
Ángulo de detección horizontal	360 - 360
Iluminación	
Potencia de la lámpara LED	400 W
Configuración	
Tiempo de retardo de desconexión	0 s
Iluminación	
Umbral de detección	5 - 2000 lx
Configuración	
Tiempo de retardo de encendido	0 s
Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Dimensiones	
Profundidad del montaje	73 mm
Altura de la instalación	2,50 - 2,50 m
Materiales	
Material	Plástico
Acabado de la superficie	Brillante
Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP41
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Posibilidad de montaje en techo	Sí
Alcance	
Intervalo máx. de transmisión frontal	2,50 m
Intervalo máx. de transmisión lateral	5 m
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí