



EER501

Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntrc, detectie Ø 10 m

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Uitvoering sensor	Aanwezigheidsmelder
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Verlichting

Vermogen LED-lamp	400 W
Detectedrempel	5 - 2000 lx

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	0 s
Vertragingstijd inschakelen	0 s

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	73 mm
Installatiehoogte	2,50 - 2,50 m

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Plafondmontage mogelijk	Ja

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	2,50 m
Max. reikwijdte zijwaarts	5 m

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja