



EER503

Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø20mm

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence
Angle de détection horizontal	360 - 360

Éclairage

Puissance de lampe LED	400 W
Sensibilité de la photocellule	5 - 2000 lx

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	78 mm
Hauteur d'installation	2,50 - 2,50 m

Matière

Matériau	Plastique
Finition	Mat

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Montage au plafond possible	Oui

Distance de portée

Portée max. frontale	5 m
Largeur de portée max.	10 m

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui