



EER503

Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m

Technische karakteristieken

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Verlichting

Vermogen led-lamp	400 W
Detectiedrempel	5 - 2000 lx

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	0 s
Vertragingstijd inschakelen	0 s

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	78 mm
Installatiehoogte	2,50 - 2,50 m

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Mat

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Plafondmontage mogelijk	Ja

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja