



EER503

Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø20mm

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence
angle de détection horizontal	360 - 360

Éclairage

Puissance max. de lampe LED	400 W
Seuil de détection	5 - 2000 lx

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	78 mm
Hauteur de montage	2.50 - 2.50 m

Matière

Matière	Plastique
Finition	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
Montage au plafond possible	Oui

Distance de portée

Portée max. frontale	5 m
Portée max. de transmission latérale	10 m

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui