



EER503

Características técnicas

Detección

Diseño del sensor	Detector de presencia
Ángulo de detección	360 - 360
Ángulo de detección horizontal	360 - 360

Iluminación

Potencia de la lámpara LED	400 W
----------------------------	-------

Configuración

Tiempo de retardo de desconexión	0 s
----------------------------------	-----

Iluminación

Umbral de detección	5 - 2000 lx
---------------------	-------------

Configuración

Tiempo de retardo de encendido	0 s
--------------------------------	-----

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
------------------------------------	--------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensiones

Profundidad del montaje	78 mm
Altura de la instalación	2,50 - 2,50 m

Materiales

Material	Plástico
Acabado de la superficie	Mate

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP41
-------------------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
Posibilidad de montaje en techo	Sí

Alcance

Intervalo máx. de transmisión frontal	5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral	10 m

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí