



EER503

Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. incasso, rilevazione area 20M

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Illuminazione

Potenza della lampada LED	400 W
Sensibilità fotocellule	5 - 2000 lx

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento	0 s
Ritardo di accensione	0 s

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	78 mm
Altezza d'installazione	2,50 - 2,50 m

Materiali

Materiale	Plastica
Finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
-----------------------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Possibilità di montaggio a soffitto	Si

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	5 m
Portata massima di trasmissione laterale	10 m

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si