



EER503

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	360 - 360
Vrsta senzora	Senzor prisustva
Horizontalni ugao detekcije	360 - 360

Rasvjeta

Snaga LED lampe	400 W
-----------------	-------

Postavke

Isključivanje vrijeme zadržske	0 s
--------------------------------	-----

Rasvjeta

Osjetljivost fotočelija	5 - 2000 lx
-------------------------	-------------

Postavke

Uključeno vrijeme zadržske	0 s
----------------------------	-----

Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
--------------------------	------------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Ugrađena dubina	78 mm
Visina nakon ugradnje	2,50 - 2,50 m

Materijali

Materijal	Plastika
Obrada površine	Mat

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP41
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
Moguća montaža na strop	Da

Doseg

Maks. opseg prijenosa frontalno	5 m
Maks. domet transmisije bočno	10 m

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da