



EER503

Närvarodetektor 360° ø20m, infälld, IP41, vit

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Närvarodetektor
Detekteringsområde, horisontellt	360 - 360

Belysning

LED-lampans effekt	400 W
Känslighet fotocell	5 - 2000 lx

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	0 s
Tillslagsfördröjning	0 s

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	78 mm
Installationshöjd	2,50 - 2,50 m

Material

Material	Plast
Ytbehandling	Matt

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP41
---------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Takmontering möjlig	Ja

Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	5 m
Max. sändningslängd, åt sidorna	10 m

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja