



EER505

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης	360 - 360

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED	400 W
Ευαισθησία φωτοκυττάρου	5 - 2000 lx

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης	0 s
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης	0 s

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	78 mm
Ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP41
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Ναι

Απόσταση προσέγγισης

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά	5 m
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά	10 m

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι