



EER515

Détecteur de mouvement Corridor 360° saillie avec contact à fermeture 5x30m

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement
angle de détection horizontal	0 - 0

Éclairage

Puissance de lampe LED	400 W
Sensibilité de la photocellule	5 - 2000 lx

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Raccordement

Type de connection / prise	Borne à ressort
----------------------------	-----------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	78 mm
Hauteur de montage	2,50 - 2,50 m

Matières

Matière	PVC
Finition de la surface	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Montage au plafond possible	Oui

Distance de portée

Portée max. frontale	5 m
Portée max. latérale	10 m

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui