



EER515

**Bewegingsmelder gang 360°, opbouw, maakcontact, detectie 30x5 m**

**Technische eigenschappen**

**Detectie**

Detectiehoek	360 - 360
Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Reikwijdte hoek horizontaal	0 - 0

**Verlichting**

Vermogen LED-lamp	400 W
Detectiedrempel	5 - 2000 lx

**Instellingen**

Vertragingstijd uitschakelen	0 s
Vertragingstijd inschakelen	0 s

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	78 mm
Installatiehoogte	2,50 - 2,50 m

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Mat

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
--	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Plafondmontage mogelijk	Ja

**Reikwijdte**

Maximaal reikwijdte frontaal	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja