



EER515

**Detector movimento Corredor 360° saliente ON/OFF**

**Características técnicas**

**Deteção**

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	0 - 0

**Iluminação**

Potência da lâmpada LED	400 W
-------------------------	-------

**Modo de configuração**

Atraso ao desligar	0 s
--------------------	-----

**Iluminação**

Nível de deteção	5 - 2000 lx
------------------	-------------

**Modo de configuração**

Atraso ao ligar	0 s
-----------------	-----

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Dimensões**

Profundidade da montagem	78 mm
Altura de instalação	2,50 - 2,50 m

**Materiais**

Material	Plástico
Acabamento	Mate

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem à superfície
Possibilidade de montagem no teto	Sim

**Distância de atuação**

Alcance máximo frontal	5 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	10 m

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim