



EER515

#### Tehničke karakteristike

##### Detekcija

Ugao detekcije	360 - 360
Vrsta senzora	Senzor pokreta
Horizontalni ugao detekcije	0 - 0

##### Rasvjeta

Snaga LED lampe	400 W
-----------------	-------

##### Postavke

Isključivanje vrijeme zadržke	0 s
-------------------------------	-----

##### Rasvjeta

Osjetljivost fotoćelija	5 - 2000 lx
-------------------------	-------------

##### Postavke

Uključeno vrijeme zadržke	0 s
---------------------------	-----

##### Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
--------------------------	------------------

##### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

##### Dimenzije

Ugrađena dubina	78 mm
Visina nakon ugradnje	2,50 - 2,50 m

##### Materijali

Materijal	Plastika
Obrada površine	Mat

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP41
-------------------------------	------

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Moguća montaža na strop	Da

##### Doseg

Maks. opseg prijenosa frontalno	5 m
Maks. domet transmisije bočno	10 m

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da