



EER515

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	0 - 0

Osvětlení

Výkon LED svítidla	400 W
Citlivost fotočlánku	5 - 2000 lx

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí	0 s
Doba zpoždění zapnutí	0 s

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	78 mm
Instalační výška	2,50 - 2,50 m

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP41
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Možnost montáže na strop	Ano

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	5 m
Maximální dosah přenosu do strany	10 m

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano