



EER515

Технічні характеристики

Виявлення

Кут виявлення	360 - 360
Тип датчика	Датчик руху
Кут виявлення по горизонталі	0 - 0

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи	400 W
--------------------------------	-------

Налаштування

Час затримки вимкнення	0 s
------------------------	-----

Освітлення

Чутливість фотоелемента	5 - 2000 lx
-------------------------	-------------

Налаштування

Час затримки вмикання	0 s
-----------------------	-----

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Вбудована глибина	78 mm
Висота монтажу	2,50 - 2,50 m

Матеріали

Матеріал	Пластик
Обробка поверхні	Матовий

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP41
-----------------------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Можливе стельове кріплення	Так

Дистанція досяжності

Макс. фронтальна зона дії	5 m
Макс. бічна зона дії	10 m

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так