




WXP1102

Plaque de finition gallery 1 poste par 50 pure infini, plastique blanc brillant

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

Matière

Couleur	Blanc signalisation
	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	9,30 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Position de montage/connexion	Horizontal

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Couvercle, porte

Type de joint de recouvrement	Embout
-------------------------------	--------

Textes

Mode d'installation	Pour montage mural
Marquage	Sans marquage
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

