




WXP3002

### Plaque de finition gallery 1 poste bronze, placage bronze métallisé

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

##### Matière

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Couleur                                                         | Bronze     |
| Code RAL                                                        | 3012       |
| Finition                                                        | Métallisé  |
| Matériau                                                        | Bronze     |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 %        |
| Traitement                                                      | Non traité |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 88 mm   |
| Largeur    | 92 mm   |
| Profondeur | 9,30 mm |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage sur                   | Montage mural |
| Position de montage/connexion | Horizontal    |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Couvercle, porte

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Type de joint de recouvrement | Embout |
|-------------------------------|--------|

##### Textes

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Mode d'installation | Pour montage mural              |
| Marquage            | Sans marquage                   |
| Éclairage           | Sans éclairage (non éclairable) |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

