



WNA022B



puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Interno posteriore	Opaco

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	43 mm
Profondità di installazione	12 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	0 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

##### Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

##### Connettività

Con montaggio ad artiglio	No
---------------------------	----

##### Connesione

Tipo di connettore	Ruotare la vite di bloccaggio
--------------------	-------------------------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK08

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Deviatore

---

**Adatto per**

cubyko

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si