



ST315

### Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de sortie	12 - 24 V
Tension de sortie 2	24 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	4000 V

##### Puissance

Puissance consommée VA	63 VA
------------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	68 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Protection thermique	Oui

##### Equipement

Protégé contre les court-circuits	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>

#### Photos | dessins

