



ST315

Transformador de seguridad monofásico 63VA, 230/12-24V

Características técnicas

Tensión

Tensión de salida	12 - 24 V
Tensión de empleo del secundario 2	24 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V

Potencia

Consumo de energía (VA)	63 VA
-------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	105 mm
Profundidad	68 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Protección térmica	Sí

Equipo

Está protegido contra cortocircuitos	Sí
Interruptor on/off	No

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 mm ²

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

