



ST315

Veiligheidstransformator 63 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

Technische eigenschappen

Spanning

Uitgangsspanning	12 - 24 V
Uitgangsspanning 2	24 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	63 VA
-----------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	105 mm
Diepte	68 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

Samenstelling

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²

Afbeeldingen | tekeningen

