



ST315

Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de saída	12 - 24 V
Tensão de saída 2	24 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão nominal de isolamento Ui	4000 V

##### Potência

Consumo de energia VA	63 VA
-----------------------	-------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Dimensões

Altura	85 mm
Largura	105 mm
Profundidade	68 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Proteção térmica	Sim

##### Equipamento

Está protegido contra curto-circuito	Sim
Interruptor de ligar/desligar	Não

##### Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	6 mm <sup>2</sup>

#### Imagens e esquemas

