



ST315

## Skyddstransformator 12/24VAC 63Va

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Utpänning	12 - 24 V
Utpänning 2	24 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning Ui	4000 V

#### Ström

Energiförbrukning VA	63 VA
----------------------	-------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

#### Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	105 mm
Djup	68 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

#### Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

#### Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	6 mm <sup>2</sup>

### Illustrationer | teckningar

