



FM305

**QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1260x900x260mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	1260 mm
Πλάτος	880 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Μπεζ
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	8
----------------	---

**Υλικά**

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
----------------------	------------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	1
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----