Productdatablad
FM306



FM305

Technische karakteristieken

Afmetingen	
Hoogte	1410 mm
Breedte	880 mm
Diepte	260 mm
Dikte zijwand	2 mm
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Slagvastheid IK	IK10
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Materiaal	
Kleur	Wit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Uitrusting	
Aantal rijen	9
Materiaal	
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur
Elektrische Stroom	
Nominale stroom	630 A
Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja