



VH24NC

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Dutá příčka

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

#### Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

#### Vybavení

Počet lišt	2
Počet řad v rozvaděči	2
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

#### Kapacita

Počet modulů	24
Počet polovičních modulových svorek na liště	48

#### Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

#### Rozměry

Výška	505,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	505,50 mm
Vestavěná výška	471 mm

#### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

#### Rozměry

Vestavěná šířka	314 mm
-----------------	--------

#### Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

#### Rozměry

Vestavěná hloubka	89 mm
Počet jednotek šířky	12

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

#### Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

#### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

#### Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

#### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07

---

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano