



VU36NC

Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

**Elektrisk ström**

Märkström	63 A
-----------	------

**Ström**

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	22,50 W
---	---------

**Utrustning**

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

**Kapacitet**

Antal moduler	36
Antal halva moduls anslutningar per skena	72

**Funktioner**

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	630,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	630,50 mm
Infällnadshöjd	615 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
--------------	---

**Dimensioner**

Infällnadsbredd	314 mm
-----------------	--------

**Skydd, dörr**

Antal lås	0
-----------	---

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	89 mm
Antal breddenheter	12

**Skydd, dörr**

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

**Material**

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Utrustning**

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Material**

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

---

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	650 °C

---

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----