



VU602WWH

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Vybavení

Počet lišt	2
Počet řad v rozvaděči	2
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	24
Počet polovičních modulových svorek na liště	48

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	880,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	94,50 mm
Vestavěná výška	865 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	314 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	89 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Kov

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP30

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----