



VA12CN



Opbouwverdeler volta, IP30, 1x12 modulen, zonder deur

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	63 A
--------------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	12,50 W
--	---------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	12
Aantal halve modulen per railklem	24

Functionies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	245 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Veiligheid

Beschermingsklasse met deur	IP30
-----------------------------	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja