



VA36CN

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

#### Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	17 W
---	------

#### Vybavení

Počet lišt	3
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

#### Kapacita

Počet modulů	36
Počet polovičních modulových svorek na liště	72

#### Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

#### Rozměry

Výška	515 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	96,50 mm

#### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

#### Rozměry

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

#### Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

#### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

#### Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

#### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP30

---

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano