



TJAS471

domovea plus

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media	Interfaces multiples
---	----------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	easy ETS
----------------------------------	-------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	106 mm
Dimensions	90 x 106 mm
Profondeur	65 mm
Largeur en modules	6

Raccordement

Type de connexion / prise au système Bus	Borne de raccordement au Bus
Type de connexion / prise	QuickConnect

Textes

Codage	Gestion de 4 profils configurables
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	500
Génère des données	Oui
Types de données	Informations de base Diagnostics généraux Télégramme KNX générique
Formats de données	KNX (IP) KNX (TP)
Volume de données journalier estimé	10 KB - 100 KB
Génération de données en temps réel	Non
Données stockées sur l'appareil	Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
