



TJAS471

**Technische karakteristieken**

**Uitrusting**

Webserver	Ja
-----------	----

**Spanning**

Bedrijfsspanning	195 - 254 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

**Connectiviteit**

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	easy ETS
--------------------------	-------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitrusting**

Aantal kanalen	1
----------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Breedte	106 mm
Afmetingen	90 x 106 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

**Aansluiting**

Type connector/stekker bussysteem	Busaansluitklem
Type connector/stekker	Quickconnect

**Teksten**

Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----