



TJAS471

App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server Ja

Spänning

Driftspänning 195 - 254 V

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Matarspänning AC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway Flera gränssnitt

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds easy
ETS

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Utrustning

Antal kanaler 1

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Dimensioner

Bredd 106 mm

Dimensioner 90 x 106 mm

Djup 65 mm

Antal breddenheter 6

Anslutning

Anslutningstyp bussystem Klämma för bussanslutning

Anslutning/anslutningstyp quickconnect

Text

Kryptering Hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras

Anslutningar/uttag Med 2 USB-uttag typ A

Anslutningstyp Med quickconnect snabbanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja