



TJAS471

Технічні характеристики

Обладнання

Вебсервер	Так
-----------	-----

Напруга

Робоча напруга	195 - 254 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V
Тип напруги живлення	Змінний струм

Підключення

Тип інтерфейсу системи шини/медіашлюзу	Множинний інтерфейс
--	---------------------

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	easy ETS
----------------------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Обладнання

Кількість каналів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Елементи керування та індикатори

3 LED індикацією	Так
------------------	-----

Розміри

Ширина	106 mm
Розміри	90 x 106 mm
Глибина	65 mm
Кількість модулів за шириною	6

Під'єднання

Тип роз'єму/вилки для системи шин	З'єднувальний затискач шин
Тип роз'єму/штекера	quickconnect

Тексти

Кодування	Керування 4 конфігурованими профілями користувачів
Роз'єми гнізда	3 2 роз'ємами USB type A
Тип з'єднання	Із самозажимними терміналами QuickConnect

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----