



TJAS671

### domovea basic

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

|             |     |
|-------------|-----|
| Serveur web | Oui |
|-------------|-----|

#### Tension

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tension de service             | 195 - 254 V |
| Tension de service par bus     | 21 - 32 V   |
| Type de tension d'alimentation | AC          |

#### Connectivité

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Type d'interface Bus / passerelle Media | Interfaces multiples |
|-----------------------------------------|----------------------|

#### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Equipement

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de canaux | 1 |
|------------------|---|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

#### Dimensions

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Largeur            | 106 mm      |
| Dimensions         | 90 x 106 mm |
| Profondeur         | 65 mm       |
| Largeur en modules | 6           |

#### Raccordement

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Type de connexion / prise au système Bus | Borne de raccordement au Bus |
| Type de connexion / prise                | QuickConnect                 |

#### Textes

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Codage                 | Gestion de 4 profils configurables   |
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A             |
| Type de raccordement   | Avec bornes enfichables QuickConnect |

#### Fonctions

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de canaux de fonctions | 500 |
|-------------------------------|-----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|