Fiche technique du produit
TJAS671



TJAS671

domovea basic

Caractéristiques techniques

Equipement	
Serveur web	Oui
Tension	
Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC
Connectivité	
Type d'interface système de bus/passerelle média	Interfaces multiples
Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS easy
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Capacité	
Nombre de modules	6
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Equipement	
Nombre de canaux	1
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Commandes et indicateurs	
Avec affichage LED	Oui
Dimensions	
Largeur	106 mm
Dimensions	90 x 106 mm
Profondeur	65 mm
Nombre d'unités de largeur	6
Raccordement	
Type de connexion/prise au Bus système	Borne de raccordement au Bus
Type de connexion / prise	QuickConnect
Textes	
Codage	Gestion de 4 profils utilisateurs configurables
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Fonctions	
Nombre de canaux de fonctions	500
Conformité Data Act	
Génère des données	Oui
Types de données	Informations de base Diagnostics généraux Télégramme KNX générique
Formats de données	KNX (IP) KNX (TP)
Volume de données journalier estimé	10 KB - 100 KB
Génération de données en temps réel	Non
Données stockées sur l'appareil	Oui

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui