



TJAS671

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	195 - 254 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA

Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface múltipla
---	--------------------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Largura	106 mm
Dimensões	90 x 106 mm
Profundidade	65 mm
Número de unidades de largura	6

Conexão

Tipo de conetor	Bornes com parafusos
Tipo de conector/ficha	QuickConnect

Texto

Codificação	Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

Funções

Número de canais em operação	500
------------------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----