



TJAS671

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ano
---------------	-----

Napětí

Provozní napětí	195 - 254 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	AC

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány	Více rozhraní
--	---------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Šířka	106 mm
Rozměry	90 x 106 mm
Hloubka	65 mm
Počet jednotek šířky	6

Připojení

Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice	Sběrniceová připojovací svorka
Typ konektoru/zástrčky	quickconnect

Texty

Kódování	Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů
Konektory jack	Se 2 zdíčkami USB, typ A
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Funkce

Počet funkčních kanálů	500
------------------------	-----

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Probíhá generování dat	Ano
Datové typy	Základní informace Obecná diagnostika Obecný KNX telegram
Datové formáty	KNX (IP) KNX (TP)
Odhadovaný denní objem dat	10 KB - 100 KB
Generování dat v reálném čase	Ne
Data uložená v zařízení	Ano

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----