



LFH2002009016

Goulotte LFH 20x20mm sans halogène blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	19 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	228 - 228 mm ²
----------------------------	---------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
-----------------------------------------------------------------	---

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
----------------------------------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Configuration

Auto-adhésif	No
--------------	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

