



LFH2002009016

LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 20x20 mm, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	19 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	1
----------------	---

Afmetingen

Binnendoorsnede	228 - 228 mm ²
-----------------	---------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Configuratie

Is zelfklevend	Nee
----------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

