



LFH2002009016

tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 20x20mm, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	18 mm
Szerokość	19 mm
Długość	2000 mm
Szerokość pokrywy	19 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
------------------------------------	---

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	228 - 228 mm ²
--------------------------------	---------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	1
---	---

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Konfiguracja

Jest samoprzylepne	Nie
--------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

