



LFH2002009016

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	18 mm
Šířka	19 mm
Délka	2000 mm
Šířka víka	19 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	228 - 228 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	1
---	---

**Materiál**

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

**Vybavení**

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

**Konfigurace**

Samolepicí	Ne
------------	----

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

