



LFH3004509016

**Goulotte LFH 30x45mm sans halogène blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	45 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	1010 - 1010 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	5
---	---

**Matières**

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Configuration**

Auto-adhésif	No
--------------	----

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

