



LFH3004509016

**tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 30x45mm, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	30 mm
Szerokość	45 mm
Długość	2000 mm
Szerokość pokrywy	45 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
------------------------------------	---

**Wymiary**

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	1010 - 1010 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------------

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	5
---	---

**Materiały**

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

**Sprzęt**

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

**Instalacja, montaż**

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

**Konfiguracja**

Jest samoprzylepne	Nie
--------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

