



LFH3004509016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	30 mm
Šířka	45 mm
Délka	2000 mm
Šířka víka	45 mm

##### Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

##### Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	1010 - 1010 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------

##### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	5
---	---

##### Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

##### Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

##### Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

##### Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

##### Konfigurace

Samolepicí	Ne
------------	----

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

