



LFH3004509016

TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 45x30mm HALOGEN FREE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	30 mm
Πλάτος	45 mm
Μήκος	2000 mm
Πλάτος καλύμματος	45 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	1
Τύπος καπακιού	Χαλαρό

Διαστάσεις

Εσωτερική διατομή	1010 - 1010 mm ²
-------------------	-----------------------------

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	5
---	---

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό
Διάφανο	Όχι

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Προεξοπλισμένο με συζεύκτες
--------------------	-----------------------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο	0
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Ναι
----------------	-----

Ρύθμιση

Είναι αυτοκόλλητο	Όχι
Με αντιβακτηριακή επεξεργασία	Όχι

Πεδίο εφαρμογής

Παράδοση σε ρολό	Όχι
------------------	-----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

