



WNA042B

IP55



Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. com. Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50-60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 65 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK08

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

Conessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Pulsante No

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì